




Câble de connexion

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		TPU; PBT
Matière du corps		TPU / PBT
Matière bague moletée		PBT / PA
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PBT; Verrouillage: PBT



E70125




Câble de connexion

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PBT; Verrouillage: PA

