


E70150



Câble avec prise mâle

ASTGH030MSS0001A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[M]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 1 m, PUR / PVC, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E70150



Câble avec prise mâle

ASTGH030MSS0001A03

Raccordement

1	BN
3	BU
4	BK

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu