

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
------------	---------------	---------------

Fourniture	vis
	étiquette

Quantité	1 pièces
----------	----------




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC, noir, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

