


# E70190



## Embase mâle

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 Joint torique



| Données électriques      |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| Tension d'alimentation   | [V]  | < 125 AC/DC  |
| Conditions d'utilisation |      |              |
| Température ambiante     | [°C] | -20...85     |
| Protection               |      | IP 68        |
| Données mécaniques       |      |              |
| Poids                    | [g]  | 19,9         |
| Dimensions               | [mm] | 18 x 18 x 20 |
| Filetage                 |      | PG 9         |
| Matières                 |      | zamac        |
| Matière du corps         |      | zamac        |
| Remarques                |      |              |
| Quantité                 |      | 1 pièces     |

# E70190



## Embase mâle

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

### Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac



### Raccordement

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BN    |
| 2 | WH    |
| 3 | BU    |
| 4 | BK    |
| 5 | GN/YE |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
|         | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK =    | noir                            |
| BN =    | brun                            |
| BU =    | bleu                            |
| GN/YE = | vert / jaune                    |
| WH =    | blanc                           |