




Câble de connexion

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...100
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 41,5
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)





Câble de connexion

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

