


# E70203



## Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

YVDA042--S0001H03STGH050MSS



Application		
Système		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	183,5
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	2 x LED, jaune


# E70203




## Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

Accessoires	
Fourniture	vis étiquette
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	
Raccordement	



Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E70203



## Câble en Y avec connecteur pour électrovannes

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

### Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

