


# E70215



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension	oui; (VDR)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm]	15 x 15 x 46,5
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

### Accessoires

Fourniture	vis étiquette
------------	------------------

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E70215



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

