


E70232



Cage à ressort

Cage clamps / 6 pcs.



Données électriques

Courant de charge max. [A] 10; (2,5 mm²)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...115

Données mécaniques

Poids [g] 41,1

Matières pièces conductrices: alliage de cuivre étamé; PA

Couple de serrage [Nm] 0,5

Remarques

Quantité 6 pièces

Raccordement électrique

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9...10 mm