


## Répartiteur pour câble plat AS-Interface

FCE Splitter ye/ye ProcessL



Application	
Version	AS-i / 24 V
Application	zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Données électriques	
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	8
Sorties	
Technologie	AS-i
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-30...80
Humidité relative [%]	80; (31 °C; diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C))
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	2000
Protection	IP 67; IP 68; IP 69K
Degré de pollution	2
Tests / Homologations	
CEM	EN 61000-6-2
Données mécaniques	
Poids [g]	101,5
Matières	pièces métalliques: inox (1.4404 / 316L); joint des broches de contact: FPM; Joint torique: EPDM
Couple de serrage [Nm]	2,5; (écrous de fixation)
Accessoires	
Accessoires en option	Clé dynamométrique, E70390

# E70377



## Répartiteur pour câble plat AS-Interface

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Remarques	
Quantité	1 pièces