


# E73009



## Traversée de mur

Wall passage stainless steel



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Courant de sortie total [A]	8; (broche 1+3: 4 A; broche 2+4: 4 A)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Protection	IP 65; IP 67; IP 69K

### Données mécaniques


Poids [g]	29,5
Matières	inox (1.4305/303); joint d'étanchéité: EPDM
Matière du corps	inox (1.4305/303)
Couple de serrage [Nm]	1

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------


### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: inox (1.4305/303)



### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: inox (1.4305/303)



# E73009



## Traversée de mur

Wall passage stainless steel

### Raccordement

