


# E74220



## Câble plat AS-Interface

Flat cable 100 meter TPE red



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] Tension de crête 300 V

### Sorties

Technologie AS-i

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...105

Température ambiante en mouvement [°C] -30...105

Protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 6960

### Remarques

Remarques 100 m Câble livré : enroulé

Quantité 100 m

### Raccordement électrique

Câble: 100 m, TPE, rouge; 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>