

E74300



Câble plat AS-Interface

Flat cable 100 m Process ye



Application	
Version	pour utilisation de la technique de clipsage
Application	industrie agroalimentaire
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; (Tension de crête 300 V)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...105
Données mécaniques	
Poids [g]	6745
Remarques	
Remarques	100 m Câble livré : enroulé
Quantité	100 m
Raccordement électrique	
Câble: 100 m, mélange TPE-PVC, jaune; 2 x 1,5 mm²	