

E74310



Câble plat AS-Interface

Flat cable 100 m Process bk



Application

Version	pour utilisation de la technique de clipsage
Application	industrie agroalimentaire; alimentation externe en tension 24 V

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	24 DC; (Tension de crête 300 V)
------------------------	-----	---------------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...105
----------------------	------	-----------

Données mécaniques

Poids	[g]	6791
-------	-----	------

Remarques

Remarques	100 m Câble livré : enroulé
Quantité	100 m

Raccordement électrique

Câble: 100 m, mélange TPE-PVC, noir; 2 x 1,5 mm²