


# E75471



## Prise vampire AS-Interface

FC Quick Connect M12 stainless



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 42 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Température de stockage	[°C]	-25...75
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
Homologation UL	Alimentation en tension	Class 2
Données mécaniques		
Poids	[g]	18,45
Matières		boîtier: PA; Joint torique: EPDM; écrou: inox (1.4305/303); Broches de contact: bronze étamé
Remarques		
Remarques		l'extrémité du câble plat ne doit pas se trouver dans l'appareil.
Quantité		1 pièces




## Prise vampire AS-Interface

FC Quick Connect M12 stainless

### Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A; Couple de serrage: 0,4...0,6 Nm



	en cas de raccordement à un câble plat AS-i jaune
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	en cas de raccordement à un câble plat noir
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.