




Prise vampire AS-Interface

FC Quick Connect M12



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 42 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Température de stockage	[°C]	-25...75
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
Homologation UL	Alimentation en tension	Class 2
Données mécaniques		
Poids	[g]	17,7
Matières	boîtier: PA; Joint torique: FKM; écrou: laiton nickelé; Broches de contact: bronze étamé	
Remarques		
Remarques	l'extrémité du câble plat ne doit pas se trouver dans l'appareil.	
Quantité	1 pièces	




Prise vampire AS-Interface

FC Quick Connect M12

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A; Couple de serrage: 0,4...0,6 Nm



- | | |
|---|---|
| | en cas de raccordement à un câble plat AS-i jaune |
| 1 | AS-i + |
| 2 | n.c. |
| 3 | AS-i - |
| 4 | n.c. |
| 5 | n.c. |

- | | |
|---|---|
| | en cas de raccordement à un câble plat noir |
| 1 | AUX + |
| 2 | n.c. |
| 3 | AUX - |
| 4 | n.c. |
| 5 | n.c. |