


E75354



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL



Application	
Version	AS-i
Application	zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Classe de protection	III
Tension d'alimentation AUX DC [V]	18...32
Courant de sortie total [A]	2
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-30...80
Humidité relative [%]	80; (31 °C; diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C))
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	2000

E75354



Prise vampire AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL

Protection	IP 67; IP 68; IP 69K
Degré de pollution	2

Tests / Homologations

CEM	EN 61000-6-2
-----	--------------

Données mécaniques

Poids [g]	104,3
Matières	pièces métalliques: inox (1.4404 / 316L); joint des broches de contact: FPM; Joint torique: EPDM
Couple de serrage [Nm]	2,5; (écrous de fixation)

Accessoires


Accessoires en option	Clé dynamométrique, E70390
-----------------------	----------------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm



Raccordement

1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.