


E79995



Prise vampire AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m



Application	
Version	AS-i
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie total [A]	2
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...70
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	97,4
Matières	boîtier Partie supérieure: PUR; boîtier embase: PA 6.6; vis: inox (1.4305/303)
Remarques	
Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Quantité	1 pièces

E79995




Prise vampire AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Raccordement



brun	AS-i +
bleu	AS-i -