


Prise vampire AS-Interface

FC connector, M12, V2A, 1m



Application

Système	contacts dorés
Version	AS-i

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie total [A]	2

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...70
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	82,7
Matières	boîtier Partie supérieure: PUR; boîtier embase: PA 6.6; vis: inox (1.4305/303); écrou: inox (1.4305/303)


Remarques

Remarques	L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur. Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Connecteur: M12, droit; codage: A; Contacts: dorées




E79998



Prise vampire AS-Interface

FC connector, M12, V2A, 1m

Raccordement



1	AS-i +
3	AS-i -