


E80120



Alimentation connecteur

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 Alimentation
2 Connecteur M12



Données électriques

Fréquence AC	[Hz]	47...63
Plage de tension d'entrée AC	[V]	90...264
Tension de sortie DC	[V]	24
Classe de protection		II
Ondulation résiduelle max.	[mV]	200
Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Courant d'entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Sorties

Courant de sortie total	[A]	1
-------------------------	-----	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...40
Protection		IP 40; (Connecteur M12: IP 69K)

Tests / Homologations

CEM	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Données mécaniques

Poids	[g]	203,5
Matières		boîtier: plastique noir;

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

E80120




Alimentation connecteur

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Raccordement électrique

Câble: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Connecteur: 1 x M12; codage: A



1	+
3	-