


Compteurs afficheurs avec présélection

COUNTER/210/LCD



1 Etrier de serrage



Caractéristiques du produit

Dimensions	[mm]	48 x 48 x 107
------------	------	---------------

Application

Application	Compteur à 2 présélections
-------------	----------------------------

Données électriques

Tension nominale AC	[V]	90...260
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties relais: 2
-------------------------------	---

Entrées

Nombre des entrées TOR	2
------------------------	---

Sorties

Nombre des sorties relais	2
---------------------------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...65
Température de stockage	[°C]	-25...75
Humidité relative	[%]	93
Protection		IP 65; (face frontale)
Protection bornes		IP 00

Tests / Homologations

CEM	EN 55011	classe B
	EN 61000-6-2	(avec des câbles de commande et de signalisation blindés)
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

Données mécaniques

Poids	[g]	214,5
-------	-----	-------



Compteurs afficheurs avec présélection

COUNTER/210/LCD

Dimensions	[mm]	48 x 48 x 107
Matières		PC noir

Afficheurs / éléments de service

Indication		2 x Affichage LCD à 7 segments, vert rétroéclairé 6 digits
Éléments de commande	8	Boutons-poussoir

Raccordement électrique

bornes à visser débrochables: 7 x ...2,5 mm²
bornes à visser débrochables: 8 x ...1,5 mm²

Raccordement

