# EBC001

## Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS




| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Système | | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone | | oui |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | < 30 DC;  ("supply class 2" selon cULus) |
| Courant de sortie par module / emplacement | [A] | 4 |
| Courant de sortie total | [A] | 12 |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...80 |

# EBC001

## Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Protection | | IP 67 | |
| **Tests / Homologations** | | | |
| Homologation UL | | Enclosure type | Type 1 |
| **Données mécaniques** | | | |
| Poids | [g] | 236,5 | |
| Dimensions | [mm] | 33 x 60 x 118,2 | |
| Matières | | PA | |
| Matière du corps | | PA | |
| Nombre d'emplacements répartiteur | | 4 | |
| Type connecteur | | M12 | |
| **Accessoires** | | | |
| Fourniture | | Capuchons protecteurs: 2 | |
| | | étiquettes: 4 | |
| **Remarques** | | | |
| Quantité | | 1 pièces | |

**Raccordement électrique - Raccordement**

Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm




Raccordement



# EBC001

## Répartiteur

**ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS**

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm