




Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Protection	IP 67
------------	-------

Tests / Homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Données mécaniques

Poids [g]	226,5
Dimensions [mm]	33 x 60 x 118,2
Matières	PA
Matière du corps	PA
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M12

Accessoires


Fourniture	Capuchons protecteurs: 2
	étiquettes: 4

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



Raccordement

+	19	1 (1...4)
-	6	3 (1...4)
⏚	12	5 (1...4)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)



Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

