




Répartiteur

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS




Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Sorties		
Technologie		PNP



Répartiteur

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
Homologation UL	Enclosure type	Type 1
Données mécaniques		
Poids	[g]	240,5
Dimensions	[mm]	33 x 60 x 125
Matières		PA
Matière du corps		PA
Nombre d'emplacements répartiteur		6
Type connecteur		M12
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	6 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	Capuchons protecteurs: 2 étiquettes: 6	
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique - Raccordement		
Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		



Répartiteur

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

