




Répartiteur

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Répartiteur

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Protection	IP 67
------------	-------

Tests / Homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Données mécaniques

Poids	[g]	303,5
Dimensions	[mm]	33 x 60 x 152
Matières		PA
Matière du corps		PA
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12

Accessoires

Fourniture	Capuchons protecteurs: 2
	étiquettes: 8

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



Raccordement





Répartiteur

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

