


EBC010



Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12
Sorties	
Technologie	PNP




Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
Homologation UL	Enclosure type	Type 1
Données mécaniques		
Poids	[g]	304,5
Dimensions	[mm]	33 x 60 x 152
Matières		PA
Matière du corps		PA
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	8 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		Capuchons protecteurs: 2 étiquettes: 8
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique - Raccordement		
Connecteur: 1 x M23; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

