




Répartiteur

ZDO4H055MSS0010H07



Application	
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12
Sorties	
Technologie	PNP
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement [°C]	-5...60
Protection	IP 67; IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	970



Répartiteur

ZDO4H055MSS0010H07

Dimensions	[mm]	22 x 54 x 82	
Matières		PA	
Matière du corps		PA	
Nombre d'emplacements répartiteur		4	
Type connecteur		M12	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble	
	Cycles de courbure	> 2 Mio.	

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	4 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Accessoires

Fourniture	Capuchons protecteurs: 2
	étiquettes: 4

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm






Répartiteur

ZDO4H055MSS0010H07

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune