




Répartiteur

ZDO6H05DMSS0010H15



Application	
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12
Sorties	
Technologie	PNP
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement [°C]	-5...60



Répartiteur

ZDO6H05DMSS0010H15

Protection	IP 67; IP 68
------------	--------------

Données mécaniques

Poids [g]	1340	
Dimensions [mm]	22 x 54 x 100	
Matières	PA	
Matière du corps	PA	
Nombre d'emplacements répartiteur	6	
Type connecteur	M12	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Cycles de courbure	> 2 Mio.

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	12 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Accessoires

Fourniture	Capuchons protecteurs: 2
	étiquettes: 6

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

