


EBC045



Répartiteur

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Application

Système	contacts dorés
---------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	15...30 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	1
Courant de sortie total [A]	1

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
---------------------------	----------

EBC045



Répartiteur

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	125
Dimensions	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Matières		PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps		PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M8

Afficheurs / éléments de service


Indication	Indication de commutation	8 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M12; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm






Répartiteur

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

