




Répartiteur

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	6

Sorties

Technologie NPN

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Protection		IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)



Répartiteur

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Données mécaniques	
Poids [g]	109
Dimensions [mm]	27 x 30 x 90,4
Matières	PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps	PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M8


Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	8 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Accessoires	
Accessoires en option	Adaptateur pour rail DIN: E73006 Bouchon: M8, E73005

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M16; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: dorées






Répartiteur

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: dorées

