EBC066

Répartiteur

ZDO8F04HMSJ0005H10



Application		
Système		contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	6
Sorties		
Technologie		NPN
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80

EBC066

Répartiteur

ZDO8F04HMSJ0005H10

Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60	
Protection		IP 65; IP 67; IP 68	
Données mécaniques			
Poids	[g]	693	
Dimensions	[mm]	20 x 30 x 129,5	
Matières		PBT GF20; laiton nickelé	
Matière du corps		PBT-GF 20 / laiton, nickelé	
Nombre d'emplacements répartiteur		8	
Type connecteur		M8	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
		Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
		Cycles de courbure	> 5 Mio.
		Sollicitation de torsion	± 180 °/m
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	16 x LED, jaune
		Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires			
Accessoires en option		Adaptateur pour rail DIN:, E73007	
		Bouchon: M8, E73005	
Remarques			
Quantité		1 pièces	

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: dorées

EBC066

Répartiteur

ZDO8F04HMSJ0005H10

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune

EBC066

Répartiteur

ZDO8F04HMSJ0005H10