EBC138

Répartiteur

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	2
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80

EBC138

Répartiteur

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60	
Protection		IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)	
Données mécaniques			
Poids	[g]	128,5	
Matières		PBT GF20; laiton nickelé	
Matière du corps		PBT-GF 20 / laiton, nickelé	
Nombre d'emplacements répartiteur		8	
Type connecteur		M8	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	8 x LED, jaune
		Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires			
Accessoires en option		Bouchon: M8, E73005	
Remarques			
Quantité		1 pièces	

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M12; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



EBC138

Répartiteur

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm