


# EBF012



## Répartiteur en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Application		
Système	Sans silicone; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)	
Classe de protection	III	
Courant de sortie total [A]	3	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...80	
Remarque sur la température ambiante	cULus: ...65 °C	
Protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Tests / Homologations		
Homologation UL	Alimentation en tension	Class 2
	Numéro de fichier UL	E191684
Données mécaniques		
Poids [g]	28,7	
Matières	boîtier: PA gris; Sans halogène; joint d'étanchéité: EPDM	
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)	
Remarques		
Quantité	1 pièces	

# EBF012



## Répartiteur en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

### Raccordement électrique

, PUR; non inflammable (CEI 60332-2, UL: FT2)


### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !



### Raccordement électrique

Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M8; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

