




Convertisseur DC/DC

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Application

Version	module boîtier
---------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...36 DC
----------------------------	------------

Sorties

Tension de sortie [V]	10
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Exactitude / dérives

Précision	± 2 %
-----------	-------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...71
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	71
Dimensions [mm]	54 x 34 x 15
Matières	boîtier: polyamide renforcé avec des fibres de verre surmoulage complet

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,28 m; Extrémités des brins munies d'embouts

Entrée

rouge	18...36 V
noir	GND

Sortie

noir	10 V DC
bleu	GND