# EVC256

## Câble de connexion

VDOGH030MSS00,6H03STGF030MSS

Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".




| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Système | | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Sans silicone | | oui |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Classe de protection | | III |
| Courant de sortie total | [A] | 3 |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Remarque sur la température ambiante | | cULus: ...75 |
| Température ambiante en mouvement | [°C] | -25...90 |
| Remarque sur la température ambiante (en mouvement) | | cULus: ...75 |
| Protection | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Données mécaniques** | | |
| Poids | [g] | 46,6 |
| Matières | | boîtier: TPU orange; joint d'étanchéité: FKM |
| Matière bague moletée | | laiton, nickelé |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | | oui |

# EVC256

## Câble de connexion

VDOGH030MSS00,6H03STGF030MSS

| | | |
|---|---|---|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | Rayon de courbure pour des applications flexibles | min. 10 x diamètre du câble |
| | Vitesse de passage | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s² |
| | Cycles de courbure | > 5 Mio. |
| | Sollicitation de torsion | ± 180 °/m |

### Remarques

| | |
|---|---|
| Remarques | Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements". |
| Quantité | 1 pièces |

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm




### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Raccordement




### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm