


## Détecteur inductif

IEBC003BASKG/AS



## Caractéristiques du produit

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	3
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M8 x 1 / L = 40

## Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui

## Sorties

Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	3,5
Courant de sortie minimum [mA]	2; (seulement en fonctionnement 2 fils)
Courant résiduel max. [mA]	0,5; (seulement en fonctionnement 2 fils)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	800
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

## Plage évaluable

Portée [mm]	3
Portée réelle Sr [mm]	3 ± 10 %
Portée de travail [mm]	0...2,4

## Exactitude / dérives

Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr]	1...20

# IE5338



## Détecteur inductif

IEBC003BASKG/AS

Dérive du point de commutation [mm]	-10...10
-------------------------------------	----------

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...60
Protection	IP 65; IP 67; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement)

### Tests / Homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF [Années]	1858	
Logiciel Embedded inclus	oui	
Homologation UL	Ta	0...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Alimentation en tension	Limited Voltage/Current
	N° d'agrément UL	A017
	Numéro de fichier UL	E174191

### Données mécaniques

Poids [g]	16,5
Boîtier	Sonde filetage
Montage	encastrable
Dimensions [mm]	M8 x 1 / L = 40
Désignation du filetage	M8 x 1
Matières	laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP orange; fenêtre LED: PPSU; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage [Nm]	A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	4 LED, jaune
------------	---------------------------	--------------

### Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# IE5338






## Détecteur inductif

IEBC003BASKG/AS

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8; codage: A



### Diagrammes et courbes

Montage

