


IFK3003BBPKG/V4A/30M

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



**Détecteur inductif**

IFK3003BBPKG/V4A/30M

|                                         |                           |                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Portée de travail                       | [mm]                      | 0...2,4                                                           |
| <b>Exactitude / dérives</b>             |                           |                                                                   |
| Facteur de correction                   |                           | Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
| Hystérésis                              | [% de Sr]                 | 3...15                                                            |
| Dérive du point de commutation          | [% de Sr]                 | -10...10                                                          |
| <b>Conditions d'utilisation</b>         |                           |                                                                   |
| Température ambiante                    | [°C]                      | -25...80                                                          |
| Protection                              |                           | IP 67                                                             |
| <b>Tests / Homologations</b>            |                           |                                                                   |
| CEM                                     |                           | EN 60947-5-2                                                      |
|                                         |                           | EN 55011                                                          |
|                                         |                           | classe B                                                          |
| MTTF                                    | [Années]                  | 1874                                                              |
| <b>Données mécaniques</b>               |                           |                                                                   |
| Poids                                   | [g]                       | 1041,2                                                            |
| Boîtier                                 |                           | Sonde filetage                                                    |
| Montage                                 |                           | encastrable                                                       |
| Dimensions                              | [mm]                      | M12 x 1                                                           |
| Désignation du filetage                 |                           | M12 x 1                                                           |
| Matières                                |                           | inox 1.4571 (316Ti); PBT                                          |
| <b>Afficheurs / éléments de service</b> |                           |                                                                   |
| Indication                              | Indication de commutation | 1 x LED, jaune                                                    |
| <b>Accessoires</b>                      |                           |                                                                   |
| Fourniture                              |                           | écrous de fixation: 2                                             |
| <b>Remarques</b>                        |                           |                                                                   |
| Quantité                                |                           | 1 pièces                                                          |




## Détecteur inductif

IFK3003BBPKG/V4A/30M

### Raccordement électrique

Câble: 30 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |      |
|------|------|
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |