

IG-3005-BPKG



Exactitude / dérives	
Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr] 1...15



Détecteur inductif

IG-3005-BPKG

Dérive du point de commutation	
[% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation	
Température ambiante	[°C]
	-25...80
Protection	IP 67

Tests / Homologations	
CEM	EN 60947-5-2
MTTF	[Années]
	1884


Données mécaniques	
Poids	[g]
	125,7
Boîtier	Sonde filetage
Montage	encastrable
Dimensions	[mm]
	M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage	M18 x 1
Matières	PBT

Afficheurs / éléments de service	
Indication	Indication de commutation
	1 x LED, jaune

Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique	
Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²	
Raccordement	



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir