


Détecteur inductif

IIB3014BBPKG/M/V4A/US/3D/3G

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: I1502A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	14
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 50

Application

Système	contacts dorés; Portée augmentée
Application	Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	10; (24 V)
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	100
Protection courts-circuits	oui

IIT22A



Détecteur inductif

IIB3014BBPKG/M/V4A/US/3D/3G

Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Portée [mm]	14
Portée de travail [mm]	0...11,34
Portée augmentée	oui

Exactitude / dérives

Facteur de correction	Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr]	1...20

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...60
Protection	IP 67

Tests / Homologations

Marquage ATEX	 II 3G Ex nA II T6 X	
	 II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X	
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Poids [g]	0,142
Boîtier	Sonde filetage
Montage	encastrable
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 50
Désignation du filetage	M30 x 1,5
Matières	inox (1.4404 / 316L); face active: PEEK

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	4 x 90° LED, jaune
------------	---------------------------	--------------------

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



IIT22A



Détecteur inductif

IIB3014BBPKG/M/V4A/US/3D/3G

Raccordement

