




## Détecteur inductif AS-Interface

IMC2015-ASI /US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IM5118

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Caractéristiques du produit

Technologie		AS-i
Portée	[mm]	15
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	40 x 40 x 66

### Application

Système		contacts dorés
---------	--	----------------

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 30
Protection contre l'inversion de polarité		oui

### Sorties

Technologie		AS-i
Protection courts-circuits		oui



## Détecteur inductif AS-Interface

IMC2015-ASI /US-100

Version protection courts-circuits	pulsé
------------------------------------	-------

Protection surcharges	oui
-----------------------	-----

### Plage évaluable

Portée [mm]	15
-------------	----

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
---------------------------	----------

Protection	IP 67
------------	-------

### Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

### Classification AS-i

Configuration E/S AS-i [hex]	1
------------------------------	---

Code ID AS-i [hex]	1
--------------------	---

Affectation des bits de données	Type	Entrée	Entrée	Entrée	Sortie
	Désignation	signal de commutation	zone sûre	disponibilité	Test
	état = 0	cible en dehors de la zone active	cible dans la zone non sûre	appareil défectueux ou cible trop près du détecteur	non utilisé
	état = 1	cible dans la zone active	cible dans la zone sûre	l'appareil est disponible	non utilisé

### Données mécaniques

Boîtier	rectangulaire
---------	---------------

Montage	encastrable
---------	-------------

Dimensions [mm]	40 x 40 x 66
-----------------	--------------

Matières	boîtier: PBT; face active: PPE; bride: PPS
----------	--------------------------------------------

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Zone de réception non sûre	1 x LED, rouge rupture du fil de la bobine, court-circuit de la bobine Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

### Accessoires

Fourniture	Platine de montage: 1 Clé Allen: 1
------------	---------------------------------------

### Remarques

Remarques	5 possibilités d'orientation de la face active zone de travail sûre : env. 10...80 % de Sn
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Quantité	1 pièces
----------	----------

# IM5055



## Détecteur inductif AS-Interface

IMC2015-ASI /US-100

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



### Raccordement

