IN5303

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



CE

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	4
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	40 x 26 x 26
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	3; (36 V)
Classe de protection		II
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1300
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Plage évaluable		
Portée	[mm]	4
Portée réelle Sr	[mm]	4 ± 10 %

IN5303

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

Portée de travail	[mm]	0...3,25	
Exactitude / dérives			
Facteur de correction		Acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3	
Hystérésis	[% de Sr]	1...15	
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM		IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		IEC 801/3 HF	10 V/m
		IEC 801/4 Burst	2 kV
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Montage		non encastrable	
Dimensions	[mm]	40 x 26 x 26	
Matières		PBT	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Indication de commutation	2 x LED, jaune
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur			

Câble: 0,3 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Connecteur: 1 x M12; codage: A



IN5303

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc