


L31000



Câble avec prise femelle

AD0GB030ALS0002X03



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 600 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...90

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 281,227

Dimensions [mm] 26 x 26 x 60

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée TPU

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 10 mm; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: TPU




L31000



Câble avec prise femelle

AD0GB030ALS0002X03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
GN =	vert
WH =	blanc