


L32506



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010A03



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	326,586
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU transparent
Matière du corps		TPU, transparent
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

L32506



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010A03

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu