


# L33520



## Câble avec prise femelle


ADOGH043MSS0005H04



| Application                      |                           |                  |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| Système                          |                           | Sans halogène    |
| Données électriques              |                           |                  |
| Tension d'alimentation           | [V]                       | 10...30 DC       |
| Conditions d'utilisation         |                           |                  |
| Température ambiante             | [°C]                      | -25...90         |
| Protection                       |                           | IP 67            |
| Données mécaniques               |                           |                  |
| Poids                            | [g]                       | 361,966          |
| Dimensions                       | [mm]                      | 15 x 15 x 42     |
| Matières                         |                           | TPU transparent  |
| Matière du corps                 |                           | TPU, transparent |
| Matière bague moletée            |                           | laiton, nickelé  |
| Afficheurs / éléments de service |                           |                  |
| Indication                       | Indication de commutation | 1 x LED, jaune   |
|                                  | Disponibilité             | 1 x LED, vert    |
| Remarques                        |                           |                  |
| Quantité                         | 1 pièces                  |                  |

| Raccordement électrique                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |

| Raccordement électrique - Prise                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm |




# L33520



## Câble avec prise femelle

ADOGH043MSS0005H04

### Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN = | brun                            |
| BK = | noir                            |
| BU = | bleu                            |
| WH = | blanc                           |