


L34010



Répartiteur en Y

SPLITTER,M12 MALE,TO 2 M12 FEM



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	22,68
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé / laiton, recouvert de PTFE
Nombre d'emplacements répartiteur	2
Type connecteur	M12
Remarques	
Remarques	sortie A écrou moleté recouvert de téflon (noir) sortie B écrou moleté nickelé
Quantité	1 pièces

L34010




Répartiteur en Y

SPLITTER,M12 MALE,TO 2 M12 FEM


Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, recouvert de PTFE; Contacts: dorées



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

