L34107

Prise à câbler

SDOAA030MSSFKPG



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	27,216
Dimensions	[mm]	35 x 20 x 30
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

L34107

Prise à câbler

SDOAA030MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", coudée; codage: C; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement