


L34112



Connecteur à câbler

SSTGB030ALSFKPG



| Données électriques | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| Tension d'alimentation | [V] | < 600 AC |
| Courant de sortie total | [A] | 12 |
| Conditions d'utilisation | | |
| Température ambiante | [°C] | -40...90 |
| Protection | | IP 67 |
| Données mécaniques | | |
| Poids | [g] | 45,359 |
| Dimensions | [mm] | 27 x 27 x 83 |
| Matières | | PA 6.6 |
| Matière du corps | | PA 6.6 |
| Matière bague moletée | | aluminium, anodisé |
| Remarques | | |
| Remarques | | broche 2 avancée |
| Quantité | | 1 pièces |

L34112



Connecteur à câbler


SSTGB030ALSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium, anodisé



Raccordement

