


L34116



Connecteur à câbler

SSTGB040ALSFKPG



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC
Courant de sortie total	[A]	9
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	45,359
Dimensions	[mm]	27 x 27 x 83
Matières		PA 6.6
Matière du corps		PA 6.6
Matière bague moletée		aluminium, anodisé
Remarques		
Remarques		broche 2 avancée
Quantité		1 pièces

L34116



Connecteur à câbler

SSTGB040ALSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium, anodisé



Raccordement

