


# L34321



## Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 125 AC/DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...100
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	27,216
Dimensions [mm]	20 x 20 x 46
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

# L34321



## Prise à câbler


SDOGH050MSSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes à vis: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



### Raccordement

