


L35040



Embase femelle

RDOGF030MSS00.5-03



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	1,361
Filetage	M8
Matières	laiton nickelé
Matière du corps	laiton, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

L35040



Embase femelle

RDOGF030MSS00.5-03

Raccordement électrique


Câble: 0,15 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8; codage: A; Corps: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
BN = brun
BU = bleu