




Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5311

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Caractéristiques du produit                                    |      |                    |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Technologie                                                    |      | PNP                |
| Fonction de sortie                                             |      | normalement ouvert |
| Dimensions                                                     | [mm] | 4,5 x 25,5 x 2,9   |
| Données électriques                                            |      |                    |
| Tension d'alimentation                                         | [V]  | 10...30 DC         |
| Consommation                                                   | [mA] | < 12               |
| Protection contre l'inversion de polarité                      |      | oui                |
| Retard à la disponibilité max.                                 | [ms] | 1                  |
| Sorties                                                        |      |                    |
| Technologie                                                    |      | PNP                |
| Fonction de sortie                                             |      | normalement ouvert |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC                 | [V]  | 3,1                |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 100                |
| Fréquence de commutation DC                                    | [Hz] | 10000              |
| Protection courts-circuits                                     |      | oui                |



## Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Version protection courts-circuits                                    | pulsé                          |
| Protection surcharges                                                 | oui                            |
| <b>Plage évaluable</b>                                                |                                |
| Sensibilité magnétique [mT]                                           | 2,5                            |
| Vitesse de passage du piston [m/s]                                    | < 5                            |
| <b>Exactitude / dérives</b>                                           |                                |
| Hystérésis [mm]                                                       | 1...2                          |
| Répétabilité du seuil [mm]                                            | 0,1                            |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                                       |                                |
| Température ambiante [°C]                                             | -25...70                       |
| Protection                                                            | IP 67                          |
| <b>Tests / Homologations</b>                                          |                                |
| CEM                                                                   | EN 60947-5-2                   |
| Tenue aux chocs et aux vibrations                                     | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| <b>Données mécaniques</b>                                             |                                |
| Face active                                                           | frontal                        |
| Type de vérin                                                         | vérins à rainure en C          |
| Dimensions [mm]                                                       | 4,5 x 25,5 x 2,9               |
| Matières                                                              | LCP                            |
| <b>Afficheurs / éléments de service</b>                               |                                |
| Indication                                                            | Indication de commutation      |
|                                                                       | 1 x LED, jaune                 |
| <b>Remarques</b>                                                      |                                |
| Quantité                                                              | 1 pièces                       |
| <b>Raccordement électrique - connecteur</b>                           |                                |
| Câble: 0,3 m, PUR                                                     |                                |
| Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable |                                |
|                                                                       |                                |

## Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

### Raccordement

